

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X120



Artikelnummer	53570.200.120
Marke	-
UBB	500571287902
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136686
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	120 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241

Technische Spezifikation

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Full thread if $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	120
P	2.5
s	17

Technische Zeichnung

