

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M24X45



Artikelnummer	53570.240.045
Marke	-
UBB	500571288082
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136693
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	45 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische Spezifikation

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Full thread if $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	45
P	3
s	19

Technische Zeichnung

