

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M24X45



Artikelnummer	53570.240.045
Marke	-
UBB	500571288082
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136693
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	45
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

### Technische Spezifikation

b	60
d <sub>k</sub> (max.)	36
Full thread if L ≤	85
k (max.)	24
P	3
s	19

### Technische Zeichnung

