

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Rostfreistahl A4 80 M10

Artikelnummer	53580.100.001
Marke	-
UBB	950355231339
UNSPSC	31161727
EAN	8715492319845
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Klasse	80
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

