

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M8X150

Artikelnummer	55000.080.150
Marke	-
UBB	951351770122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320377
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	150 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

