

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M12X230



Artikelnummer	55000.120.230
Marke	-
UBB	500571538973
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120685
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	230
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

