

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M12X240

Artikelnummer	55000.120.240
Marke	-
UBB	951351950633
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320902
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	240 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	240
P	1.75

Technische Zeichnung



