

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M14X160

Artikelnummer	55000.140.160
Marke	-
UBB	952351532280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321039
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	160 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2

Technische Zeichnung



