

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M16X55

Artikelnummer	55000.160.055
Marke	-
UBB	950351851312
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321077
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	55 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2

Technische Zeichnung



