

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M16X110



Artikelnummer	55000.160.110
Marke	-
UBB	950351852062
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321169
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	110
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

