

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M16X210

Artikelnummer	55000.160.210
Marke	-
UBB	500571368686
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143981
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	210 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	210
P	2

Technische Zeichnung



