

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M16X240

Artikelnummer	55000.160.240
Marke	-
UBB	951351774009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321251
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	240 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	240
P	2

Technische Zeichnung



