

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M16X250



Artikelnummer 55000.160.250

Marke -

UBB 500571368843

UNSPSC 31161620

EAN 8715494144001

PKG. von 10 Nur komplette
 Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	250
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Info Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

