

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M20X60



Artikelnummer	55000.200.060
Marke	-
UBB	500571369759
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144094
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	60
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	52
b (min.): L>200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technische Zeichnung

