

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M20X65

Artikelnummer	55000.200.065
Marke	-
UBB	950351852633
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321381
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	65 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5

Technische Zeichnung



