

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M20X120

Artikelnummer	55000.200.120
Marke	-
UBB	950351853391
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321459
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	120 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5

Technische Zeichnung



