

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X220

Artikelnummer	55000.200.220
Marke	-
UBB	951351776160
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321534
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	220 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
P	2.5

Technische Zeichnung



