

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X280



| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 55000.200.280 |
| Marke | - |
| UBB | 951351776731 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492321572 |
| PKG. von 5 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser (d-D) | M20 |
| Länge (L) (mm) | 280 |
| Klasse | Min.50 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A4 |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

| | |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |

Technische Spezifikation

| | |
|----------------------------|------|
| b (min.): 125mm<L≤200mm | 52 |
| b (min.): L>200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| k | 12.5 |
| P | 2.50 |
| s | 30 |

Technische Zeichnung

