

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X90

Artikelnummer	55000.220.090
Marke	-
UBB	951351777150
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321602
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	90 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	90
P	2.5

Technische Zeichnung



