

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X120



Artikelnummer	55000.220.120
Marke	-
UBB	951351777499
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321633
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M22
Länge (L) (mm)	120
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	32

Info Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	32

Technische Zeichnung

