

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X200

Artikelnummer	55000.220.200
Marke	-
UBB	500571370492
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144162
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	200 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	200
P	2.5

Technische Zeichnung



