

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X70

Artikelnummer	55000.240.070
Marke	-
UBB	500621795318
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513296
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	70 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3

Technische Zeichnung



