

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X90



Artikelnummer 55000.240.090

Marke -

UBB 950351854126

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321701

PKG. von 5 Nur komplette
 Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	90
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Technische Zeichnung

