

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X140

Artikelnummer	55000.240.140
Marke	-
UBB	950351854613
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321756
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	140 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3

Technische Zeichnung



