

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X180



Artikelnummer	55000.240.180
Marke	-
UBB	950351854951
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321787
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	180
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info  
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

### Technische Zeichnung

