

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X300



Artikelnummer	55000.240.300
Marke	-
UBB	500571371144
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144230
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	300
Klasse	Min.50
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Technische Zeichnung

