

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M27X90

Artikelnummer	55000.270.090
Marke	-
UBB	951351778638
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321879
PKG. von 3	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	90 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	90
P	3

Technische Zeichnung



