

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M33X140

Artikelnummer	55000.330.140
Marke	-
UBB	951351781012
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322197
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	140 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5

Technische Zeichnung



