

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M36X160

Artikelnummer	55000.360.160
Marke	-
UBB	950351857350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322357
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	160 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	160
P	4

Technische Zeichnung



