

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 5/16X1.1/2

Artikelnummer	55006.079.038
Marke	-
UBB	952351029105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322616
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	5/16 Inch
Länge	1.1/2 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	18

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische Spezifikation

F	0.5
H	0.203125
LT (min.): L6 Inch	1.125
LT (min.): L≤6 Inch	0.875

Technische Zeichnung

