

## Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 1/2X4.1/2

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 55006.127.114            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 952351283033             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492323026            |
| PKG. von 10   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Durchmesser        | 1/2 Inch          |
| Länge              | 4.1/2 Inch        |
| Antriebsart        | Hexagon           |
| Kopfform           | Sechskantkopf     |
| Material           | Rostfreistahl     |
| Material technisch | A4                |
| Gewinderichtung    | Rechts            |
| Gewinde            | Unie Gewinde grob |
| Threads per inch   | 13                |

### Standards

|      |         |
|------|---------|
| BS   | ≈1768   |
| ASME | B18.2.1 |

### Technische Spezifikation

|                     |        |
|---------------------|--------|
| F                   | 0.75   |
| H                   | 0.3125 |
| LT (min.): L6 Inch  | 1.5    |
| LT (min.): L≤6 Inch | 1.25   |

### Technische Zeichnung

