

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 5/8X2.1/2

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 55006.158.063 |
| Marke | - |
| UBB | 952351091881 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492323095 |
| PKG. von 10 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|--------------------|-------------------|
| Durchmesser | 5/8 Inch |
| Länge | 2.1/2 Inch |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A4 |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Unie Gewinde grob |
| Threads per inch | 11 |

Standards

| | |
|------|---------|
| BS | ≈1768 |
| ASME | B18.2.1 |

Technische Spezifikation

| | |
|---------------------|----------|
| F | 0.9375 |
| H | 0.390625 |
| LT (min.): L6 Inch | 1.75 |
| LT (min.): L≤6 Inch | 1.5 |

Technische Zeichnung

