

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 5/8X7 Inch

Artikelnummer	55006.158.177
Marke	-
UBB	955351106542
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323187
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	5/8 Inch
Länge	7 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	11

Standards

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische Spezifikation

F	0.9375
H	0.390625
LT (min.): L6 Inch	1.75
LT (min.): L≤6 Inch	1.5

Technische Zeichnung

