

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 3/4X3 Inch

Artikelnummer	55006.191.076
Marke	-
UBB	952351092202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323255
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/4 Inch
Länge	3 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	10

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische Spezifikation

F	1.125
H	0.46875
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Inch	1.75

Technische Zeichnung

