

## Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 1 Inch X2 Inch

Artikelnummer	55006.254.050
Marke	-
UBB	953351514864
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323408
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	1 Inch
Länge	2 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	8

### Standards

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

### Technische Spezifikation

F	1.5
H	0.609375
LT (min.): L6 Inch	2.5
LT (min.): L≤6 Inch	2.25

### Technische Zeichnung

