

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M2,5X8

Artikelnummer	55010.025.008
Marke	-
UBB	500571540367
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120821
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	8 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	8
P	0.45
s	5

Technische Zeichnung

