

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M4X35

Artikelnummer	55010.040.035
Marke	-
UBB	951351912526
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323620
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	35 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	35
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

