

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M5X60

Artikelnummer	55010.050.060
Marke	-
UBB	951351913029
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323774
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	60 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

