

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M6X8

Artikelnummer	55010.060.008
Marke	-
UBB	954351258692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323804
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	8 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Technische Zeichnung

