

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M6X90

Artikelnummer	55010.060.090
Marke	-
UBB	951351913771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323965
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	90 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Technische Zeichnung

