

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M8X80

Artikelnummer	55010.080.080
Marke	-
UBB	950351862616
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324139
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	80 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

