

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M8X130

Artikelnummer	55010.080.130
Marke	-
UBB	500571374528
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131124
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	130 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

