

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M10X14

Artikelnummer	55010.100.014
Marke	-
UBB	500571374940
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131162
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	14 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	14
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

