

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M10X16

Artikelnummer	55010.100.016
Marke	-
UBB	950351862798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324221
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	16 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	16
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

