

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M10X18

Artikelnummer 55010.100.018

Marke -

UBB 500571375020

UNSPSC 31161620

EAN 8715494131179

PKG. von 100 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	18 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	18
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

