

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M10X60

Artikelnummer	55010.100.060
Marke	-
UBB	950351863606
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324313
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	60 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

