

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M10X180

Artikelnummer	55010.100.180
Marke	-
UBB	951351916410
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324412
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	180 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

