

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M12X30

Artikelnummer	55010.120.030
Marke	-
UBB	950351864448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324467
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	30 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

