

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M12X55

Artikelnummer	55010.120.055
Marke	-
UBB	950351864935
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324511
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	55 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

