

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M12X75

Artikelnummer	55010.120.075
Marke	-
UBB	500571375699
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131230
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	75 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

